

## Eigenschaften | *performance*

- Sparsamer Umgang mit dem Füllgut | *economical use for high quality product*
- Punktgenaue Dosierung | *precise dosing*
- Treibgasfreies Austragssystem | *propellant-free dispenser*
- Einhandbedienung | *one-handed operation*
- Formstabile Verpackung | *dimensionally stable packaging*

## Volumen | *volume*

200ml, 100ml

## Mögliche Füllgüter | *possible bulk material:*

Dichtmittel, Fette für Automobil- und Lebensmittelindustrie, Pasten und Farben | *sealant, grease, paste and color*

## Anwendung 200ml | *application for 200ml*

Pinself wird nach Entfernen des Deckels auf das Gewinde geschraubt. Durch Pumpstöße wird das Material zu dem Pinselende transportiert und kann einfach appliziert werden. | *Before usage the brush has to be screwed on the thread. Material will be transported through pumping to the front of the brush an can be easily applied.*

## Anwendung 100ml | *application for 100ml*

Das Material wird durch Pumphübe aus dem Auslass ausgetragen, dieser ermöglicht eine punktgenau Applikation. | *Material will be transported through pumping to the front and can be precise applied.*

## Zubehör für 200ml | *accessories*

Spritzdüsen von 310ml Kartuschen sind kompatibel. | *nozzels from 310ml cartridges are compatible*

## Etikettierung | *Labeling*

Möglich sind alle Arten von Etiketten ob Einfach-, Booklet-, Wickel-, Leporello- oder Multilayeretiketten sodass die notwendigen Informationen Platz finden. | *We can handle a huge range of different kind of labels 360°Degree, bookletlabel, wrap-round-label, fanfold-label, or multilayerlabel on our machine.*

